

**TNMG 160404, Laji: PR005S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251582 PR005S
GTIN	4960664836741
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	30 - 90 m/min
Pääkäyttöalue	S
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,15 mm/kierr,
Laji	PR005S
lastunmurtaja	MU
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä