

**VNMG 160404, Laji: PR005S****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251752 PR005S |
| GTIN | 4960664836765 |
| Tuoteluokka | 25E |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Laji | PR005S |
| Pääkäyttöalue | S |
| lastunmurtaja | MQ |
| Lastuava aine | KM |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 30 - 90 m/min |
| Syöttö f | 0,03 - 0,12 mm/kierr, |
| Pinnoitus | Megacoat Hard |
| ISO-koodi-kääntöterä | VNMG 160404 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |