

**VNMG 160408, Laji: PR015S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251754 PR015S
GTIN	4960664837533
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

VNMG 160408 PR015S Laji: PR015S
lastunmurtaja: MQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,18 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 25 - 70 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,18 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pääkäyttöalue	S
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 70 m/min
lastunmurtaja	MQ
Nirkon säde	0,8 mm

Laji	PR015S
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 1,5 mm
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä