


**WNMG 080404, Laji: PR015S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252012 PR015S
GTIN	4960664837595
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,05 - 0,18 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 70 m/min
Pääkäyttöalue	S
Laji	PR015S
lastunmurtaja	MQ
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä