

**WNMG 080408, Laji: PR005S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252014 PR005S
GTIN	4960664836840
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

WNMG 080408 PR005S Laji: PR005S  
lastunmurtaja: MQ  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,03 - 0,13 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 30 - 90 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,03 - 0,13 mm/kierr,
lastunmurtaja	MQ
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	S
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	30 - 90 m/min

Nirkon säde	0,8 mm
Laji	PR005S
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä