


TNMG 160408, Laji: PR005S

Tilaustiedot

Tilausnumero	251474 PR005S
GTIN	4960664836703
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

TNMG 160408 PR005S Laji: PR005S
 lastunmurtaja: MQ
 Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Syöttö f : 0,03 - 0,25 mm/kierr,
 Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 30 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Laji	PR005S
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	MQ
Pääkäyttöalue	S
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 90 m/min

Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä