


**WN.G 080408, Laji: PR005S**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252114 PR005S
GTIN	4960664836895
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WN.G 080408 PR005S Laji: PR005S
lastunmurtaja: MU
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,15 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 30 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Pääkäyttöalue	S
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,05 - 0,15 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 90 m/min
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 3,5 mm
Laji	PR005S
lastunmurtaja	MU
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä