


**WN.G 080408, Laji: PR015S**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252114 PR015S
GTIN	4960664837656
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WN.G 080408 PR015S Laji: PR015S
lastunmurtaja: MU
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,18 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 25 - 70 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	MU
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	PR015S
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3,5 mm
Pääkäyttöalue	S
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Syöttö f	0,05 - 0,18 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 70 m/min
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä