


**WN.G 080404, Laji: PR015S**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252112 PR015S
GTIN	4960664837649
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	S
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	MU
Syöttö f	0,05 - 0,18 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 70 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3,5 mm
Laji	PR015S
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä