

**CCGT 030102, Laji: PR1535****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260041 PR1535
GTIN	4960664871551
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CCGT 030102 PR1535 Laji: PR1535
lastunmurtaja: MFP-PF
Lastuamissyvyys a_p : 0,03 - 0,2 mm
Syöttö f : 0,02 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 160 m/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 40 - 60 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	PR1535
Oheiskäyttö	S
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	40 - 60 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,03 - 0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 160 m/min

Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,02 - 0,1 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	MFP-PF
Pinnoitus	Megacoat Nano
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 030102
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä