

Garant
Kulmajyrsin, 90°, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 20/2XL mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	215801 20/2XL
GTIN	4062406060039
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Käyttö:

Yleiskäyttöinen kaikille materiaaleille.

- **Kulmien ja urien jyrsintä, sisäkopiointi, pyöröjyrsintä, pyöröporausjyrsintä, kehäjyrsintä.**

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

- **Vaihda pitkään käytössä olleet kääntöterien ruuvit. Aseta ne paikoilleen vain hyvin rasvattuina (esim. kuparitahnalla).**

Ulkoneman pituus L_1 : 28 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 200 mm

Varren Ø D_s h6: 18 mm

Sopiva kääntöterä: AP.. 1003..

Kääntöterä-ruuvisarja: 219814 (8IP; 1,2Nm)

Tekninen kuvaus

Terän Ø D_c	20 mm
Kokonaispituus L_{ges}	200 mm
Varren Ø D_s h6	18 mm
Ulkoneman pituus L_1	28 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003..
Terien lkm Z	2
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2Nm)
varren malli	Lieriövarsi

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kääntöteräjäysin