

**Garant****Pyöröjyrsin, kierre, teräs, Tyyppi: 16/M5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217253 16/M5
GTIN	4062406060060
Tuoteluokka	21Q

**Kuvaus****Malli:****Erittäin kapea malli** kierteiden jysintään.**Huomautus:**Todellinen pistosyvyys  $S_{max}$  lasketaan seuraavasti:  $(D-d_1) / 2$ .

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: kyllä

pienin poraus- $\varnothing$  D: 14 - 22 mm

Kierteen koko M: M5 mm

levytyypille: P16

Sisä- $\varnothing$   $d_1$ : 9,5 mmenimmäistyöstösyvyys  $S_{max}$ : 6,5 mmUlkoneman pituus  $L_1$ : 15 mm**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	15 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	15 mm
enimmäistyöstösyvyys $S_{max}$	6,5 mm
Sisä- $\varnothing$ $d_1$	9,5 mm
Kierteen koko M	M5 mm

varren malli	Kierteellinen
Kokonaispituus $L_{ges}$	18,5 mm
Sisäjähdytys	kyllä
levytyypille	P16
pienin poraus- $\emptyset$ D	14 - 22 mm
Kiinnitysruuvi-sarja	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Jyrsinmateriaali	kierre, teräs
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Pyöröjyrsin