

**TNMG 160404, Laji: PR015S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251472 PR015S
GTIN	4960664837458
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,18 mm/kierr,
Laji	PR015S
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	S
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
lastunmurtaja	MQ
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 70 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä