

**TNMG 160404, Laji: PR005S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251472 PR005S
GTIN	4960664836697
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	PR005S
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	MQ
Pääkäyttöalue	S
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 90 m/min
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä