

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 20×20G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 400/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930505 400/2
GTIN	4062406060077
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 24×24G, vetolaatikat 20×20G. Keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 150, 150

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus laatikoita varten	300 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Leveys	600 mm

Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Syvyys	600 mm
Ovien lkm	0
Paino	43 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Korkeus	400 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Laatikoiden lukumäärä	2
Hyötykorkeus	300 mm
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	930533 150
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 400 mm	930525 400