

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 20×20G, Korkeus mm /  
laatikoiden lukumäärä: 800/7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930505 800/7
GTIN	4062406066369
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 24×24G, vetolaatikat 20×20G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

**Sijointus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×20

Korkeus: 800 mm

Leveys: 600 mm

Syvyys: 600 mm

Hyötykorkeus: 700 mm  
 Hyötykorkeus laatikoita varten: 700 mm  
 Vetolaatikon hyötyleveys: 500 mm

## Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Leveys	600 mm
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Paino	100 kg
Laatikoiden lukumäärä	7
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Hyötykorkeus	700 mm
Ovien lkm	0
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Korkeus	800 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Syvyys	600 mm
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

## Tarvikkeet

Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	930533 150
Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930533 75
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	930533 50
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930533 100
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 800 mm	930525 800
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	930533 125