

Garant GRIDLINE

Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 20×20G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 800/6**Tilaustiedot**

Tilausnumero	930505 800/6
GTIN	4062406066345
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 24×24G, vetolaatikat 20×20G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
--------------------------	--------

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Syvyys	600 mm
Paino	93 kg
Ovien lkm	0
Laatikoiden lukumäärä	6
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	250 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Korkeus	800 mm
Hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Leveys	600 mm
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	930533 250
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930533 75
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	930533 125
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 800 mm	930525 800
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	930533 50
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930533 100