

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 20×20G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 900/6A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930505 900/6A
GTIN	4062406066383
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 24×24G, vetolaatikat 20×20G. Keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 100, 100, 100, 150, 150, 200

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm

Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	800 mm
Hyötykorkeus	800 mm
Korkeus	900 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Paino	97 kg
Laatikoiden lukumäärä	6
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Ovien lkm	0
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Syvyys	600 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G

Tuotetyyppi

Työkalukaappi

Tarvikkeet

Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 900 mm	930525 900
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	930533 200
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	930533 150
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930533 100