

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 20×20G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 900/7A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930505 900/7A
GTIN	4062406066390
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 24×24G, vetolaatikat 20×20G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 75, 100, 100, 150, 250

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×20

Korkeus: 900 mm

Leveys: 600 mm

Syvyys: 600 mm

Hyötykorkeus: 800 mm
 Hyötykorkeus laatikoita varten: 800 mm
 Vetolaatikon hyötyleveys: 500 mm

Tekninen kuvaus

Laatikoiden lukumäärä	7
Korkeus	900 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Syvyys	600 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	105 kg
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Hyötykorkeus	800 mm
Ovien lkm	0
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	250 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	800 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Leveys	600 mm
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930533 100
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	930533 250
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930533 75
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	930533 150
Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 900 mm	930525 900
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	930533 50