

Garant**Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 39 osaa, Tyyppi: 6****Tilastiedot**

Tilausnumero	630299 6
GTIN	4062406060275
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaisesti; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Työkalusarjan kotelo lähes rikkoutumatonta ABS-muovia, saranoitu kansi ja helppokäyttöinen pikasalpa.

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivaahtoalustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M10.

Pozidriv- ja Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, urakantaruuveille, joiden kierre M2 - M4 ja Torx®-koloruuveille, joiden kierre M2,5 - M8.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 12 kpl nro 631029 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Kärjet, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 5 kpl, vastaa nroa 675240 koot 3; 4; 5; 6; 8

Kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 3 kpl, vastaa nroa 675310 koot 1; 2; 3

Kärki, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 1 kpl, vastaa nroa 675320 koko 2

Kärjet, C 6,3, urakantaruuveille: 4 kpl, vastaa nroa 675250 koot 3; 4; 5,5; 6,5

Kärjet, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 8 kpl vastaa nroa 675340 koko TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Teränpidin: 1 kpl, vastaa nroa 676800 koko 4/4
Käsikahva: 1 kpl nro 632829 koko 146
Jatkokappaleet: 2 kpl nro 632429 koot 50; 100
Murrosnivel: 1 kpl nro 633529 koko 1/4
Räikkä: 1 kpl nro 632025 koko 1/4
Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-8 mm
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-13 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Pakkaus	ABS-muovikotelo, pikalukitus
Pituus	257 mm
Leveys	147 mm
Korkeus	45 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	5×10
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 50 mm	632429 50
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631029 6
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 146 mm	632829 146
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631029 4

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631029 9
Järjestelmäkotelo Tyyppi 2	630305 2
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm	631029 4,5
PUR-vahtoalusta valikoimalle 630299	630304 630299
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	631029 12
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631029 10
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631029 5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631029 5,5
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi	632025
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631029 8
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 100 mm	632429 100
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631029 13
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633529 1/4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631029 11
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631029 7