

Garant**Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 41 osaa, Tyyppi: SD****Tilaustiedot**

Tilausnumero	630325 SD
GTIN	4062406060282
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Väännin- ja liitososat standardien DIN 3122 / 3123 mukaiset; **avainhylsyt** standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat vastaavat standardia DIN 3120.

Työkalusarjan kotelo lähes rikkoutumatonta ABS-muovia, saranoitu kansi ja helppokäyttöinen pikasalpa. Kaikki työkalut pysyvät muotoillussa **polyuretaanivaahtoalustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Surface Drive -profiili vaikuttaa suoraan ruuvien ja muttereiden sivuihin, ei murtumisalttiisiin kulmiin. Myös välimitat (kuten tuumamittaiset ruuvit) ja kuluneet ruuvit voidaan kiristää tai löystyttää Surface Drive -profiililla. Wobble-Fix-jatkokappaleet mahdollistavat taittokulman ja ne voidaan lukita paikoilleen.

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivaahtoalustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M10.

Pozidriv- ja Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, urakantaruuveille, joiden kierre M2 - M4 ja Torx®-koloruuveille, joiden kierre M2,5 - M8.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Vaihtoholkit 6-kulm., Surface Drive: 13 kpl nro 631225 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Kärjet, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 4 kpl, vastaa nroa 675240 koot 3; 4; 5; 6
Kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 3 kpl, vastaa nroa 675310 koot 1/25; 2/25; 3/25

Kärjet, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 3 kpl, vastaa nroa 675320 koot 1/25; 2/25; 3/25
 Kärjet, C 6,3, urakantaruuveille: 3 kpl, vastaa nroa 675250 koot 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
 Kärjet, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 6 kpl, vastaa nroa 6753405340 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 T-väännin: 1 kpl nro 633029 koko 116
 Käsikahva: 1 kpl 632829 koko 146
 Jatkokappaleet Wobble-Fix: 2 kpl 632519 koot 50; 100
 Murrosnivel: 1 kpl nro 633529 koko 1/4
 Räikkä: 1 kpl nro 632025 koko 1/4 irrotusmekanismilla
 Kytkinvarsi E 6,3: 1 kpl, vastaa nroa 675020 koko 6,3K 1/4 tuuman kärjille C 6,3
 Liitinvarsi: 1 terävarsi E 6,3 - nelikanta 1/4 tuumaa
 BITS-kärkien liitinkappale: 1 kpl vastaa nroa 676800, 1/4 tuuman nelikantahylsy - bit-istukka 1/4 tuumaa
 säilytys: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Osien määrä	41
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-6 mm
Avainleveysalue Surfacedrive	4-14 mm
Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
6-kulmainen vaihtohylsyprofiili	Surfacedrive
Nelikulma ja Wobble-Fix	kääntökulmalla
Pakkaus	ABS-muovikotelo, pikalukitus
Pituus	257 mm
Leveys	147 mm
Korkeus	45 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	5×10
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

PUR-vaahtoalusta valikoimalle 630325	630304 630325
Järjestelmäkotelo Tyyppi 2	630305 2
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 7 mm	631225 7
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 12 mm	631225 12
T-väänin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm	633029 116
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi	632025
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 6 mm	631225 6
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 10 mm	631225 10
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 13 mm	631225 13
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 11 mm	631225 11
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 4 mm	631225 4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 9 mm	631225 9
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633529 1/4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 5 mm	631225 5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 8 mm	631225 8
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 5,5 mm	631225 5,5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 14 mm	631225 14
	631225 4,5

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 4,5 mm

Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 146 mm	632829 146
Jatkokappale, 1/4" Wobble-Fix Kokonaispituus 50 mm	632519 50
Jatkokappale, 1/4" Wobble-Fix Kokonaispituus 100 mm	632519 100