

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 26×20G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 800/6A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930605 800/6A
GTIN	4062406065393
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×24G, vetolaatikat 26×20G. Keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Korkeus	800 mm
Hyötykorkeus	700 mm

Leveys	750 mm
Syvyys	600 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Ovien lkm	0
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Laatikoiden lukumäärä	6
Paino	106 kg
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26×20G

Tuotetyyppi

Työkalukaappi

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppe HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 800 mm	930625 800
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930633 100
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	930633 150
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	930633 200
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930633 75
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppe 10	951025 10