

Garant**Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 38 osaa, Tyyppi: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	630855 6
GTIN	4062406060268
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Väännin- ja liitososat standardien DIN 3122 / 3123 mukaiset; **avainhylsy**t standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat vastaavat standardia DIN 3120.

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivaahtoalustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2,5 - M8. Ulko-Torx®-ruuveille, joiden kierre M3 - M8.

Kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8. Torx®-koloruuveille, joiden kierre M2,5 - M8.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Avainhylsyt kuusiokanta: 10 kpl nro 631029 koot 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Avainhylsyt-Torx®-kanta: 6 kpl vastaa nroa 631500 koot E4; E5; E6; E7; E8; E10

Kärjet, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 5 kpl koot 3; 4; 5; 6; 8 mm

Kärjet, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 10 kpl koot TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

T-väännin: 1 kpl nro 633029 koko 116

Käsikahva: 1 kpl nro 632829 koko 146

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 632429 koot 50; 150

Murrosnivel: 1 kpl nro 633529 koko 1/4

Räikkä: 1 kpl nro 632025 koko 1/4

BITS-sovitin: 1 kpl

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-8 mm
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	5-13 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	257 mm
Leveys	147 mm
Korkeus	45 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	5×10
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Järjestelmäkotelo Tyyppi 2	630305 2
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	631029 12
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632429 150
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631029 6
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631029 11
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631029 10
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 50 mm	632429 50
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631029 9
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631029 7
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631029 5,5

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631029 13
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631029 8
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 146 mm	632829 146
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631029 5
T-väännin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm	633029 116
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi	632025
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633529 1/4