

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 26×20G, Korkeus mm /  
laatikoiden lukumäärä: 800/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930605 800/6
GTIN	4062406065386
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×24G, vetolaatikat 26×20G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×20

Korkeus: 800 mm

Leveys: 750 mm

Syvyys: 600 mm

Hyötykorkeus: 700 mm  
 Hyötykorkeus laatikoita varten: 700 mm  
 Vetolaatikon hyötyleveys: 650 mm

## Tekninen kuvaus

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	105 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Korkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	250 mm
Syvyys	600 mm
Laatikoiden lukumäärä	6
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Ovien lkm	0
Hyötykorkeus	700 mm
Leveys	750 mm
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26×20G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 800 mm	930625 800
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930633 100
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	930633 125
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	930633 250
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	930633 50
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930633 75
Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10