

Garant
Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 19 osaa, Tyyppi: 6

Tilaustiedot

Tilausnumero	630162 6
GTIN	4062406060244
Tuoteluokka	61A

Kuvaus
Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivahtoalustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaisat: 13 kpl nro 631029 koot 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

T-väännin: 1 kpl nro 633029 koko 116

Käsikahva: 1 kpl nro 632829 koko 146

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 632429 koot 50; 150

Murrosnivel: 1 kpl nro 633529 koko 1/4

Räikkä: 1 kpl nro 632025 koko 1/4

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Vetolaatikon täyttöaste G: 5×10

Korkeus: 45 mm

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 3,5-13 mm

Tekninen kuvaus

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	3,5-13 mm
Osien määrä	19
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	257 mm
Leveys	147 mm
Korkeus	45 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	5×10
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631029 5,5
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 50 mm	632429 50
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi	632025
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	631029 12
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631029 13
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 3,5 mm	631029 3,5
PUR-vaahtoalusta valikoimalle 630162	630304 630162
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631029 7
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631029 9
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631029 6
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631029 8
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631029 5
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632429 150
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633529 1/4
T-väännin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm	633029 116

Järjestelmäkotelo Tyyppi 2	630305 2
Kuusiohylys 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm	631029 4,5
Kuusiohylys 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631029 10
Kuusiohylys 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631029 4
Kuusiohylys 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631029 11
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 146 mm	632829 146
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi 1/4	632025 1/4