

Garant GRIDLINE

Työkalukaapin runko vetolaatikoille, 20×20G, Korkeus: 800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	930525 800
GTIN	4062406065355
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaapin runko 24×24G, sopii vetolaatikoille 20×20G. Vetolaatikoita voi kiinnittää 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus hättätappilukolla.

Sopii:

Vetolaatikat nro 930533; 930534.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

Tekninen kuvaus

Paino	31 kg
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Hyötykorkeus	700 mm
Leveys	600 mm

Korkeus	800 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Ovien lkm	0
Syvyys	600 mm
Leveys G	24
Syvyys G	24
Malli	omaa varustelua varten
Enimmäiskantokyky	4000 kg
Laatikoiden lukumäärä	0
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	20×20G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------