

**Garant**
**Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 22 osaa, Tyyppi: 6**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	630262 6
GTIN	4062406060251
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus**
**Malli:**

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivaahtoalustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

**Käyttö:**

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Toimituksen sisältö:**

Hylsy - 6-kulmaiset: 13 kpl nro 631029 koot 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Kuusiokolokärjet: 4 kpl nro 631729 koot 3; 4; 5; 6

T-väännin: 1 kpl nro 633029 koko 116

Käsikahva: 1 kpl nro 632829 koko 146

Jatkokappale: 1 kpl nro 632429 koko 150

Murrosnivel: 1 kpl nro 633529 koko 1/4

Räikkä: 1 kpl nro 632025 koko 1/4

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Vetolaatikon täyttöaste G: 5×10

Korkeus: 45 mm

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 3,5-13 mm

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-6 mm

## Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-6 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	3,5-13 mm
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	257 mm
Leveys	147 mm
Korkeus	45 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	5×10
Tuotetyyppi	Holkkiavain

## Tarvikkeet

Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631029 5
T-väännin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm	633029 116
Kuusikolohylysy 1/4 tuumaa pitkä Kuusikulma 3 mm	631729 3
Kuusikolohylysy 1/4 tuumaa pitkä Kuusikulma 5 mm	631729 5
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 3,5 mm	631029 3,5
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633529 1/4
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631029 5,5
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632429 150
Järjestelmäkotelo Tyyppi 2	630305 2
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	631029 12
PUR-vaahtoalusta valikoimalle 630262	630304 630262
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631029 8

Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631029 10
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631029 7
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631029 6
Kuusikolohylysy 1/4 tuumaa pitkä Kuusikulma 4 mm	631729 4
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631029 11
Kuusikolohylysy 1/4 tuumaa pitkä Kuusikulma 6 mm	631729 6
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631029 4
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631029 9
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm	631029 4,5
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 146 mm	632829 146
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi	632025
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631029 13
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi 1/4	632025 1/4