

Garant**Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 13 osaa, Tyyppi: SD****Tilaustiedot**

Tilausnumero	630062 SD
GTIN	4062406060237
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaisesti; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivahtoalustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 9 kpl nro 631225

koot 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Jatkokappaleet Wobble-Fix: 2 kpl koot 50; 150 mm

Murrosnivel: 1 kpl nro 633529 koko 1/4

Räikkä: 1 kpl nro 632025 koko 1/4

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Vetolaatikon täyttöaste G: 5×10

Korkeus: 45 mm

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 4-13 mm

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-13 mm
6-kulmainen vaihtohylsyprofiili	Surfacedrive
Nelikulma ja Wobble-Fix	kääntökulmalla
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	257 mm
Leveys	147 mm
Korkeus	45 mm
Pinta	kromattu
Vetolaatikon täyttöaste G	5×10
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 13 mm	631225 13
Järjestelmäkotelo Tyyppi 2	630305 2
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633529 1/4
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi	632025
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 11 mm	631225 11
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 7 mm	631225 7
PUR-vaahtoalusta valikoimalle 630062	630304 630062
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 10 mm	631225 10
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 5,5 mm	631225 5,5
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 5 mm	631225 5
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 4 mm	631225 4
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 6 mm	631225 6
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 8 mm	631225 8

Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi 1/4

632025 1/4