

Garant GRIDLINE

Työkalukaapin runko vetolaatikoille, 20×20G, Korkeus: 700mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	930525 700
GTIN	4062406065348
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaapin runko 24×24G, sopii vetolaatikoille 20×20G. Vetolaatikoita voi kiinnittää 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus hättätappilukolla.

Sopii:

Vetolaatikat nro 930533; 930534.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

Tekninen kuvaus

Paino	29 kg
Hyötykorkeus	600 mm
Ovien lkm	0
Syvyys	600 mm

Korkeus	700 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	600 mm
Leveys	600 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys G	24
Syvyys G	24
Malli	omaa varustelua varten
Enimmäiskantokyky	4000 kg
Vetoalustojen määrä	0
Laatikoiden lukumäärä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	20×20G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------