

Garant GRIDLINE

**Työkalukaapin runko vetolaatikoille, 20×20G, Korkeus: 900mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930525 900
GTIN	4062406065362
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Työkalukaapin runko 24×24G, sopii vetolaatikoille 20×20G. Vetolaatikoita voi kiinnittää 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus hättätappilukolla.

**Sopii:**

Vetolaatikat nro 930533; 930534.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

**Tekninen kuvaus**

Paino	34 kg
Hyötykorkeus laatikoita varten	800 mm
Syvyys	600 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä

Korkeus	900 mm
Ovien lkm	0
Hyötykorkeus	800 mm
Leveys	600 mm
Leveys G	24
Syvyys G	24
Malli	omaa varustelua varten
Enimmäiskantokyky	4000 kg
Vetoalustojen määrä	0
Laatikoiden lukumäärä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	20×20G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------