

Garant
Hylsyavainsarja 1/4; 1/2 tuuman nelikulma 65 osaa, Tyyppi: SD

Tilaustiedot

Tilausnumero	630023 SD
GTIN	4062406060220
Tuoteluokka	61A

Kuvaus
Malli:

Surface Drive -profiili vaikuttaa suoraan ruuvien ja muttereiden sivuihin, ei murtumisalttiisiin kulmiin. Myös välimitat (kuten tuumamittaiset ruuvit) ja kuluneet ruuvit voidaan kiristää tai löystyttää Surface Drive -profiililla. Wobbel-Fix-jatkokappaleet mahdollistavat taittokulman ja ne voidaan lukita paikoilleen.

Surface Drive -profiili vaikuttaa suoraan ruuvien ja muttereiden sivuihin, ei murtumisalttiisiin kulmiin. Myös välimitat (kuten tuumamittaiset ruuvit) ja kuluneet ruuvit voidaan kiristää tai löystyttää Surface Drive -profiililla. Wobble-Fix-jatkokappaleet mahdollistavat taittokulman ja ne voidaan lukita paikoilleen.

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivaahtoalustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M4 - M20, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M18.

Pozidriv- ja Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, urakantaruuveille, joiden kierre M2,5 - M5, kolo-Torx®-ruuveille, joiden kierre M3 - M8 ja monihampaisille ruuveille, joiden kierre M4 - M8.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

1/4 tuuman 6-kulmaiset avainhylsy, Surface Drive: 13 kpl nro 631225 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

1/2 tuuman 6-kulmaiset avainhylsy, Surface Drive: 12 kpl nro 642325 koot 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

1/2 tuuman 6-kulmaiset ruuvitaltan kärjet: 4 kpl nro 643229 koot 6; 8; 10; 14
 1/4 tuuman kuusiokanta BITS C 6,3: 4 kpl, vastaa nroa 675240 koot 3; 4; 5; 6
 1/4 tuuman Bits-kärjet Phillips-ruuveille C 6,3: 3 kpl, vastaa nroa 675310 koot 1/25; 2/25; 3/25
 1/4 tuuman Pozidriv-BITS-kärjet C 6,3: 3 kpl, vastaa nroa 675320 koot 1/25; 2/25; 3/25
 1/4 tuuman ura-BITS C 6,3: 3 kpl, vastaa nroa 675250, koot 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
 1/4 tuuman BITS-kärjet Torx®-ruuveille C 6,3: 6 kpl, vastaa nroa 6753405340 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 1/4 tuuman monihampaiset Bits-kärjet C 6,3: 4 kpl, vastaa nroa 675565 koot M4; M5; M6; M8
 1/4 tuuman T-väännin: 1 kpl nro 633029 koko 116
 1/4 tuuman käsikahva: 1 kpl nro 632829 koko 1/4
 1/4 tuuman jatkokappaleet "Wobble-Fix": 2 kpl nro 632519 koot 50; 100
 1/2 tuuman jatkokappaleet "Wobble-Fix": 1 kpl nro 641129 koko 125
 1/4 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 633529 koko 1/4
 1/2 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 641629 koko 1/2
 1/4 tuuman räikkä: 1 kpl nro 632025 koko 1/4 irrotusmekanismilla
 1/2 tuuman räikkä: 1 kpl nro 640025 koko 1/2 irrotusmekanismilla
 1/4 tuuman liitántävarsi E 6,3: 1 kpl, vastaa nroa 675020 6,3K 1/4 tuuman BITS-kärjille C 6,3
 1/4 tuuman liitántävarsi: 1 kpl vastaa nroa 650005 koko 2 kuusiokantaliitin 1/4 tuumaa E 6,3 - nelikanta 1/4 tuumaa
 1/2 tuuman liitántävarsi: 1 kpl vastaa nroa 650005 koko 5 kuusiokantaliitin 7/16 tuumaa E 11,2 - nelikanta 1/2 tuumaa
 1/4 tuuman Bit-liitinkappale: 1 kpl vastaa nroa 676800 nelikantahylsy 1/4 tuumaa - bit-istukka 1/4 tuumaa
 säilytys: ABS-muovilaatikko

Huomautus:

Valikoima tarjoaa lisäksi tilaa 4 pienosasäiliölle nro 951251 koko 2×3/1 (ei kuulu toimitukseen).

Vetolaatikon täyttöaste G: 8×20

Korkeus: 61 mm

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Avainleveysalue Surfacedrive: 4-34 mm

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 6-14 mm

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Avainleveysalue Surfacedrive	4-34 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	6-14 mm
Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive

Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Monihammas-ruuvinvääntimet
6-kulmainen vaihtohylsyprofiili	Surfacedrive
Nelikulma ja Wobble-Fix	kääntökulmalla
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	510 mm
Leveys	294 mm
Korkeus	61 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×20
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642325 19
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 32 mm	642325 32
T-väännin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm	633029 116
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi	632025
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi	640025
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 9 mm	631225 9
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633529 1/4
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 12 mm	631225 12
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 6 mm	631225 6
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 4,5 mm	631225 4,5
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643229 14

Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 10 mm	631225 10
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643229 8
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 14 mm	631225 14
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 4 mm	631225 4
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642325 24
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642325 17
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641629 1/2
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 15 mm	642325 15
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 11 mm	631225 11
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643229 6
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 7 mm	631225 7
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642325 22
PUR-vaahtoalusta valikoimalle 630023	630304 630023
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 34 mm	642325 34
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 30 mm	642325 30
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642325 18
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642325 16
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 5,5 mm	631225 5,5
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm	642325 27
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 5 mm	631225 5
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642325 21
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 8 mm	631225 8
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Surface Drive Avainkoko 13 mm	631225 13
Järjestelmäkotelo Tyyppi 4	630305 4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643229 10
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi 1/4	632025 1/4
Jatkokappale, 1/4" Wobble-Fix Kokonaispituus 100 mm	632519 100

Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 146 mm	632829 146
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi 1/2	640025 1/2
Jatkokappale, 1/2" Wobble-Fix Kokonaispituus 125 mm	641129 125
Jatkokappale, 1/4" Wobble-Fix Kokonaispituus 50 mm	632519 50