

Garant GRIDLINE

**Työkalukaapin runko vetolaatikoille, 26×20G, Korkeus: 700mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930625 700
GTIN	4062406065454
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Työkalukaapin runko 30×24G, sopii vetolaatikoille 26×20G. Laatikoida voi kiinnittää 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus.

**Sopii:**

Laatikot nro 930633, 930634, 930635, 930636.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

**Tekninen kuvaus**

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus laatikoita varten	600 mm
Leveys	750 mm
Syvyys	600 mm

Hyötykorkeus	600 mm
Paino	33 kg
Ovien lkm	0
Korkeus	700 mm
Leveys G	30
Syvyys G	24
Malli	omaa varustelua varten
Enimmäiskantokyky	4000 kg
Vetoalustojen määrä	0
Laatikoiden lukumäärä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×20G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------