

Garant GRIDLINE

Työkalukaapin runko vetolaatikoille, 26×20G, Korkeus: 800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	930625 800
GTIN	4062406065461
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaapin runko 30×24G, sopii vetolaatikoille 26×20G. Laatikoida voi kiinnittää 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Sopii:

Laatikot nro 930633, 930634, 930635, 930636.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Hyötykorkeus	700 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Korkeus	800 mm

Syvyys	600 mm
Ovien lkm	0
Leveys	750 mm
Paino	35 kg
Leveys G	30
Syvyys G	24
Malli	omaa varustelua varten
Enimmäiskantokyky	4000 kg
Vetoalustojen määrä	0
Laatikoiden lukumäärä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×20G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------