

 GRIDLINE

Asennusvaunut vetolaatikoille, 26×20G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 860/0



Tilaustiedot

Tilausnumero	930617 860/0
GTIN	4062406065447
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:

Tarkoitettu varustettavaksi vetolaatikoilla 26×20G.

Asennusvaunu 30×24G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-työntökahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Varustaminen vetolaatikoilla sallittu vain numerolla 930634 tai numerolla 930636 (joissa on vetolaatikoiden yksittäinen turvalukitus).

Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste

Korkeudensäätö portaittain: 25 mm

Nastasynterilukko: modulaarinen lisäkappale

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 885 mm

Leveys: 750 mm

Syvyys: 600 mm

Hyötykorkeus: 600 mm
 Vetolaatikoston korkeus: 700 mm
 Enimmäiskantokyky: 500 kg

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoston korkeus	700 mm
Korkeus	885 mm
Syvyys	600 mm
Leveys	750 mm
Enimmäiskantokyky	500 kg
Hyötykorkeus	600 mm
Paino	56 kg
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×20G

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	930636 150
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	930634 125
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	930634 150
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	930634 50
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930636 100

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	930634 200
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930636 75
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	930634 250
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	930636 300
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930634 75
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930634 100
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	930634 300
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	930636 200
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	930636 125
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	930636 250