

Garant**Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 15 osaa, Tyyppi: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	633812 12
GTIN	4062406060725
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti**; **avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivahtoalustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla. 12-kulmaiset hylsyet nro 637029.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M12.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyet: 11 kpl

koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635429 koot 75; 240

Murrosnivel: 1 kpl nro 636229

Räikkä: 1 kpl nro 635025

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain

Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	8-19 mm
Raaka-aine	Kromi-vanadiini
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	257 mm
Leveys	147 mm
Korkeus	45 mm
Pinta	kromattu
Vetolaatikon täyttöaste G	5×10
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm	635429 240
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8	636229 3/8
Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi Tyyppi	635025
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635429 75
PUR-vaahtoalusta valikoimalle 633812	630304 633812
Järjestelmäkotelo Tyyppi 2	630305 2