

**Garant****Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 19 osaa, Tyyppi: 12****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 633912 12     |
| GTIN         | 4062406060749 |
| Tuoteluokka  | 61A           |

**Kuvaus****Malli:**

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivaahtoalustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla. 12-kulmaiset hylsyet nro 637029.

**Käyttö:**

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M14.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Toimituksen sisältö:**

Hylsyet: 14 kpl koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T-väännin: 1 kpl nro 635729

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635429 koot 75; 240

Murrosnivel: 1 kpl nro 636229

Räikkä: 1 kpl nro 635025

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

**Tekninen kuvaus**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Vääntönelikulma                        | 3/8 tuuma                |
| Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain | 8-22 mm                  |
| Irrotusprofiili                        | 12-kulmainen holkkiavain |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Pakkaus                   | ABS-muovilaatikko |
| Pituus                    | 357 mm            |
| Leveys                    | 176 mm            |
| Korkeus                   | 45 mm             |
| Vetolaatikon täyttöaste G | 6×14              |
| Tuotetyyppi               | Holkkiavain       |

## Tarvikkeet

|  |               |
|--|---------------|
| T-väänin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 200 mm       | 635729 200    |
| Järjestelmäkotelo Tyyppi 3A                      | 630305 3A     |
| Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi Tyyppi | 635025        |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm          | 635429 75     |
| Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8               | 636229 3/8    |
| PUR-vaahtoalusta valikoimalle 633912             | 630304 633912 |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm         | 635429 240    |