

**Garant**

## Hylysyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 37 osaa, Tyyppi: 12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	634799 12
GTIN	4062406060787
Tuoteluokka	61A

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 /3123 mukaisesti; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivahtoalustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

#### Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M12, ulko-TORX®-ruuveille, joiden kierre M4 - M12, kuusiokoloruuveille, joiden kierre M5 - M12, kolo-Torx®-ruuveille, kierre M3 - M8.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

#### Toimituksen sisältö:

12-kulmaiset avainhylsyt: 11 kpl nro 637029 koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Avainhylsyt Torx®-ruuveille: 7 kpl, koot E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Kuusiokolokärjet: 6 kpl nro 637629 koot 4; 5; 6; 7; 8; 10

Ruuvitalankärjet Torx®-ruuveille: 8 kpl, koot TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

T-väännin: 1 kpl nro 635729

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635429 koot 75; 240

Murrosnivel: 1 kpl nro 636229

Räikkä: 1 kpl nro 635025

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

#### Huomautus:

Valikoima tarjoaa lisäksi tilaa 4 pienille osille tarkoitettulle lokerolle nro 951251 koko 2x3/1 tai 2 kappaleelle nro 951251 koko 2x6/1 (eivät kuulu toimitukseen).

Vetolaatikon täyttöaste G: 8×20

Korkeus: 61 mm

Vääntönelikulma: 3/8 tuuma

Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 8-19 mm

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 4-10 mm

## Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	4-10 mm
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	8-19 mm
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	510 mm
Leveys	294 mm
Korkeus	61 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×20
Tuotetyyppi	Holkkiavain

## Tarvikkeet

12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 8 mm	637029 8
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 19 mm	637029 19
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 18 mm	637029 18
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 4 mm	637629 4
Järjestelmäkotelo Tyyppi 4	630305 4
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 10 mm	637029 10
	951251 2X3/1

easyPick- pienille osille tarkoitettu lokero Korkeus 50 mm  
Leveys x syvyys G / tyyppi 2X3/1

Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635429 75
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm	635429 240
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 15 mm	637029 15
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 14 mm	637029 14
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 6 mm	637629 6
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 17 mm	637029 17
PUR-vaahtoalusta valikoimalle 634799	630304 634799
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 8 mm	637629 8
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 13 mm	637029 13
T-väännin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 200 mm	635729 200
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 5 mm	637629 5
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 7 mm	637629 7
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 12 mm	637029 12
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 11 mm	637029 11
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 16 mm	637029 16
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 10 mm	637629 10
Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi Tyyppi	635025
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8	636229 3/8
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 9 mm	637029 9