

Garant**Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 25 osaa, Tyyppi: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	634312 12
GTIN	4062406060770
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivahtoalustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla. 12-kulmaiset hylsyet nro 637029.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M12, sytytystulpille ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M12.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Vaihtoholkit 12-kulmainen tai 6-kulmainen: 11 kpl koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Avainholkit sytytystulpille: 2 kpl nro 637329 koot 16; 20,8

Kuusiokolokärjet: 7 kpl nro 637629 koot 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

T-väännin: 1 kpl nro 635729

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635429 koot 75; 240

Murrosnivel: 1 kpl nro 636229

Räikkä: 1 kpl nro 635025

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	3/8 tuuma
-----------------	-----------

Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	8-19 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-10 mm
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	357 mm
Leveys	176 mm
Korkeus	45 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	6×14
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Järjestelmäkotelo Tyyppi 3A	630305 3A
PUR-vaahtoalusta valikoimalle 634312	630304 634312
Avainhylsy sytytystulpille, 3/8 tuumaa Avainkoko 16 mm	637329 16
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 5 mm	637629 5
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635429 75
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm	635429 240
Avainhylsy sytytystulpille, 3/8 tuumaa Avainkoko 20,8 mm	637329 20,8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 8 mm	637629 8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 4 mm	637629 4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 6 mm	637629 6
Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi Tyyppi	635025
T-väännin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 200 mm	635729 200
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8	636229 3/8

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 10 mm

637629 10

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 3 mm

637629 3

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 7 mm

637629 7