

Garant**Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 19 osaa, Tyyppi: 6****Tilautiedot**

Tilausnumero	633912 6
GTIN	4062406060732
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivaahtoalustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla. 6-kulmaiset hylsyet nro 637229.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M14.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyet: 14 kpl koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T-väännin: 1 kpl nro 635729

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635429 koot 75; 240

Murrosnivel: 1 kpl nro 636229

Räikkä: 1 kpl nro 635025

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	8-22 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma

Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	357 mm
Leveys	176 mm
Korkeus	45 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	6×14
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Järjestelmäkotelo Tyyppi 3A	630305 3A
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8	636229 3/8
PUR-vaahtoalusta valikoimalle 633912	630304 633912
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm	635429 240
T-väänin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 200 mm	635729 200
Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi Tyyppi	635025
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635429 75