

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 36×20G, Korkeus mm /  
laatikoiden lukumäärä: 1000/7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930705 1000/7
GTIN	4062406065508
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×24G, vetolaatikot 36×20G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 36×20

Korkeus: 1000 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 600 mm

Hyötykorkeus: 900 mm  
 Hyötykorkeus laatikoita varten: 900 mm  
 Vetolaatikon hyötyleveys: 900 mm

## Tekninen kuvaus

Leveys	1000 mm
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	250 mm
Ovien lkm	0
Hyötykorkeus laatikoita varten	900 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Laatikoiden lukumäärä	7
Syvyys	600 mm
Korkeus	1000 mm
Paino	165 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Hyötykorkeus	900 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36×20G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1000 mm	930735 1000
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930743 100
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	930743 125
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	930743 150
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	930743 250
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	930743 50
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930743 75