

**Garant****Kuusiohylsy 3/8 tuumaa, Avainkoko: 19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	637229 19
GTIN	4062406061180
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Tiukatoleranssiset avainkoot **HT-Drive**-profiililla suojaavat ruuvipäitä ja muttereita.

**Ohutseinäinen** työskentelyyn ahtaissakin paikoissa.

**Standardi:**

**DIN 3124**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Huomautus:**

GARANT ja HOLEX 6-kulmaisia hylsyavaimia on saatavilla eShopista myös tuumakokoina (GARANT: nro 637232; HOLEX: nro 637222).

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko	19 mm
Ø poistopuolella	25,6 mm
Pituus	29 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Standardi	DIN 3124

Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Avainhylsy