


Garant**Avainhylsy sytytystulpille, 3/8 tuumaa, Avainkoko: 20,8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	637329 20,8
GTIN	4062406061227
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Tiukatoleranssiset avainkoot **HT-Drive**-profiililla suojaavat ruuvipäitä ja muttereita.

Ohutseinäinen työskentelyyn ahtaissakin paikoissa. 12-kulmaiset avainhylsy.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Avainkoko	20,8 mm
Pituus	65 mm
Ø poistopuolella	27,2 mm
Sytytystulppien kiinnitystapa	Pitokumi
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Tuotetyyppi	Avainhylsy