


Garant**Avainhylsy sytytystulpille, 3/8 tuumaa, Avainkoko: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	637329 16
GTIN	4062406061210
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Tiukatoleranssiset avainkoot **HT-Drive**-profiililla suojaavat ruuvipäitä ja muttereita.

Ohutseinäinen työskentelyyn ahtaissakin paikoissa. 12-kulmaiset avainhylsy.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Pituus	60 mm
Sytytystulppien kiinnitystapa	Pitokumi
Ø poistopuolella	21,7 mm
Avainkoko	16 mm
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Tuotetyyppi	Avainhylsy