

Garant**Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 12 osaa, Tyyppi: 6****Tilastiedot**

Tilausnumero	637662 6
GTIN	4062406061302
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivaahtoalustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaisesti; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M16.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 9 kpl nro 642229 koot 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 jatkokappaletta: à 1 kpl nro 641029 koot 130; 255

1 räikkä: Nro 640025

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Vetolaatikon täyttöaste G: 6×14

Korkeus: 52 mm

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 10-24 mm

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Osien määrä	12

Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	10-24 mm
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	357 mm
Leveys	176 mm
Korkeus	52 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	6×14
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642229 19
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641029 255
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi	640025
PUR-vaahtoalusta valikoimalle 637662	630304 637662
Järjestelmäkotelotyyppi 3B	630305 3B
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642229 17
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642229 13
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641029 130
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642229 18
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642229 21
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642229 22
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642229 24
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642229 16
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 10 mm	642229 10