

Garant**Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 16 osaa, Tyyppi: 6****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 637712 6 |
| GTIN | 4062406061319 |
| Tuoteluokka | 61A |

Kuvaus**Malli:**

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivaahtoalustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**. 6-kulmaiset hylsy nro 642229.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy: 13 kpl, koot 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 jatkokappaletta: Nro 641029 koot 130; 255

1 räikkä: Nro 640025

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Huomautus:

Valikoima tarjoaa lisäksi tilaa 4 pienille osille tarkoitettulle lokerolle nro 951251 koko 2x3/1 tai 2 kappaleelle nro 951251 koko 2x6/1 (eivät kuulu toimitukseen).

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain | 10-34 mm |
|---------------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain |
| Osien määrä | 16 |
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma |
| Pakkaus | ABS-muovilaatikko |
| Pituus | 510 mm |
| Leveys | 294 mm |
| Korkeus | 61 mm |
| Vetolaatikon täyttöaste G | 8×20 |
| Tuotetyyppi | Holkkiavain |

Tarvikkeet

| | |
|--|---------------|
| Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm | 641029 255 |
| Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi | 640025 |
| Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm | 641029 130 |
| Järjestelmäkotelo Tyyppi 4 | 630305 4 |
| PUR-vaahtoalusta valikoimalle 637712 | 630304 637712 |