

Garant**Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 23 osaa, Tyyppi: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	637812 6
GTIN	4062406061333
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivahtoalustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla. 6-kulmaiset hylsy nro 642229.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy: 17 kpl koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

T-väännin: 1 kpl 641329

Jatkokappaleet: 3 kpl nro 641029 koot 75; 130; 255

Murrosnivel: 1 kpl nro 641629

Räikkä: 1 kpl nro 640025

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Huomautus:

Valikoima tarjoaa lisäksi tilaa 4 pienille osille tarkoitettulle lokerolle nro 951251 koko 2x3/1 tai 2 kappaleelle nro 951251 koko 2x6/1 (eivät kuulu toimitukseen).

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Osien määrä	23
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	10-34 mm
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	510 mm
Leveys	294 mm
Korkeus	61 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8x20
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641629 1/2
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm	641029 75
Järjestelmäkotelo Tyyppi 4	630305 4
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641029 130
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641029 255
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokero Korkeus 50 mm Leveys x syvyys G / tyyppi 2X3/1	951251 2X3/1
PUR-vaahtoalusta valikoimalle 637812	630304 637812
T-väänin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm	641329 295
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi	640025