

Garant**Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 16 osaa, Tyyppi: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	637712 12
GTIN	4062406061326
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivaahtoalustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**. 12-kulmaiset hylsytyt nro 642129.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsytyt: 13 kpl, koot 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 jatkokappaletta: Nro 641029 koot 130; 255

1 räikkä: Nro 640025

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Huomautus:

Valikoima tarjoaa lisäksi tilaa 4 pienille osille tarkoitettulle lokerolle nro 951251 koko 2x3/1 tai 2 kappaleelle nro 951251 koko 2x6/1 (eivät kuulu toimitukseen).

Tekninen kuvaus

Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	10-34 mm
--	----------

Osien määrä	16
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	510 mm
Leveys	294 mm
Korkeus	61 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8x20
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

PUR-vaahtoalusta valikoimalle 637712	630304 637712
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokero Korkeus 50 mm Leveys x syvyys G / tyyppi 2X3/1	951251 2X3/1
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641029 255
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641029 130
Järjestelmäkotelo Tyyppi 4	630305 4
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi	640025