

Garant**Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 29 osaa, Tyyppi: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	637912 12
GTIN	4062406061364
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivaahtomuovialustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla. 12-kulmaiset hylsyavainsarjat nro 642129.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt: 23 kpl koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm

T-väännin: 1 kpl nro 641329 koko 295

Jatkokappaleet: 3 kpl nro 641029 koot 75; 125; 250

1 kpl kuusiohylsy: 1 kpl nro 641629 koko 1/2

Räikkä: 1 kpl nro 640025 koko 1/2

säilytys: ABS-muovilaatikko

Huomautus:

Valikoima tarjoaa lisäksi tilaa 4 pienille osille tarkoitettulle lokerolle nro 951251 koko 2x3/1 tai 2 kappaleelle nro 951251 koko 2x6/1 (eivät kuulu toimitukseen).

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Avainkoon mitat	metriset mitat
Irrotusprofiili	12-kulmainen hylsy
Osien määrä	29
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	8-34 mm
Pituus	510 mm
Leveys	294 mm
Korkeus	61 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8x20
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm	641029 75
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi	640025
T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm	641329 295
PUR-vaahtoalusta valikoimalle 637912	630304 637912
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokero Korkeus 50 mm Leveys x syvyys G / tyyppi 2X3/1	951251 2X3/1
Järjestelmäkotelo Tyyppi 4	630305 4
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641629 1/2
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641029 130
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641029 255
Järjestelmäkotelo Tyyppi 4-1	630310 4-1