


Garant**Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 32 osaa, Tyyppi: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	638012 12
GTIN	4062406061388
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaisesti; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivaahtomuovialustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla. 12-kulmaiset hylsyavainsarjat nro 642129.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M5 - M18.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt: 18 kpl koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Kuusiokolokärjet: 8 kpl nro 643229 koot 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-väännin: 1 kpl 641329 koko 295

Jatkokappaleet: 3 kpl nro 641029 koot 75; 125; 250

1 kpl kuusiohyly: 1 kpl nro 641629 koko 1/2

Räikkä: 1 kpl nro 640025 koko 1/2

säilytys: ABS-muovilaatikko

Huomautus:

Valikoima tarjoaa lisäksi tilaa 4 pienille osille tarkoitetulle lokerolle nro 951251 koko 2x3/1 tai 2 kappaleelle nro 951251 koko 2x6/1 (eivät kuulu toimitukseen).

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	12-kulmainen hylsy
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	8-34 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Avainkoon mitat	metriset mitat
Osien määrä	32
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	4-14 mm
Pituus	510 mm
Leveys	294 mm
Korkeus	61 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×20
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641029 130
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm	641029 75
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi	640025
Järjestelmäkotelo Tyyppi 4	630305 4
PUR-vaahtoalusta valikoimalle 638012	630304 638012
Järjestelmäkotelo Tyyppi 4-1	630310 4-1
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokero Korkeus 50 mm Leveys × syvyys G / tyyppi 2X3/1	951251 2X3/1
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641029 255
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641629 1/2
T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm	641329 295
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643229 6
	643229 8

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 7 mm

643229 7

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5 mm

643229 5

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm

643229 12

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm

643229 14

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 4 mm

643229 4

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm

643229 10