

**Kierukkaporasarja HSS nro 114000, kotelo, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-10C****Tilaustiedot**

Tilausnumero	115000 1-10C
GTIN	4045197657107
Tuoteluokka	12B

**Kuvaus****Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

**Rullavalsattu**, normaali nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.

Yhtenäisen rakenteen ansiosta joustava – sopii voimakkaaseen poraukseen (esim. käsiporakoneisiin). Hinnaltaan edullinen malli. **Suuri työkalusarjalaukku**, 1 mm – 10 mm, 150 poranteria: 10 Ø 1 – 6 kpl/kpl, 5 Ø 6.5 – 10 kpl/kpl. Soveltuu erinomaisesti asennus- ja korjaustöihin.

**Tekninen kuvaus**

Teräsarjan porrastus	0,5 mm
Porien lukumäärä	150
Porausalue	1 - 10 mm
Varsi	Lieriövarsi
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	118 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	kyllä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

### Tarvikkeet

Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 4 mm	114000 4

Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 Tyyppi 1-10C	115475 1-10C